



HTS320E



SLS-Jistič 3P 20A, selekt. char. E, 25 kA, bezšroub., přípoj. na sběrnice

#### Technické vlastnosti

##### Architektura

Vypínací charakteristika	E
Typ pólu	3P
Počet pólů	3

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	20 A
-----------------	------

##### Instalace, montáž

Montáž	System přípojnic
--------	------------------

##### Napětí

Jmenovité izolační napětí	690 V
Provozní napětí AC	230 - 400 V

##### Elektrický proud

Min./max. prahová hodnota tepelného spouštěče při střídavém proudu	1,05 - 1,2 A
Jmenovitá přepínací kapacita Icn	25 kA

##### Kapacita

Počet modulů	4,50
--------------	------

##### Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	1 - 25 mm <sup>2</sup>

##### Rozměry

Výška	158 mm
Šířka	81 mm
Hloubka	116 mm
Rozměry	158 x 81 mm
Šířka/tloušťka přípojnice	12 - 12 mm

##### Výkon

Ztrátový výkon na pól	3,80 W
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	11,40 W

##### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-25 - 80 °C

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

##### Vybavení

quickconnect	Ano
--------------	-----