



LF2002007035

Kabel. kanál LF 20x20 s víkem, sv. šedá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	18 mm
Šířka	19 mm
Délka	2000 mm
Vnitřní průřez vodiče	228 - 228 mm ²

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	1
---	---

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Kód RAL	7035
Barva	Světle šedá

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Bez spojky
----------------	------------

Vybavení

Počet přepážek	0
Počet oddílů	1 - 1
Počet připojitelných přepážek	0
Včetně kabelové příchytky	Ne
S ochrannou fólií	Ne

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

