



DAP2806509010

**Bodenanschlussäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP Länge 0,65m reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tiefe                       | 130 mm                        |
| Breite                      | 98 mm                         |
| Montagehöhe                 | 0,65 - 0,65 m                 |
| Höhenausgleich              | 0 mm                          |
| Lichter innerer Querschnitt | 10800 - 10800 mm <sup>2</sup> |
| Säulenform                  | Rechteckig                    |
| Oberteil Breite             | 80 mm                         |

**Abdeckung, Tür**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 2 |
|-----------------------------------|---|

**Ausstattung**

|                  |      |
|------------------|------|
| Einstellbar      | Nein |
| Ortsveränderlich | Ja   |

**Kabel**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Kabeleinführungsposition | Unten |
|--------------------------|-------|

**Installation, Montage**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Bodenmontage  | Ja   |

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Werkstoff  | Aluminium |
| Oberfläche | Lackiert  |
| Farbe      | Reinweiß  |
| RAL Nummer | 9010      |

**Abbildungen | Zeichnungen**

