



DAP2806509016

Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP L=0,65m verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Tiefe	130 mm
Breite	98 mm
Montagehöhe	0.65 - 0.65 m
Höhenausgleich	0 mm
Lichter innerer Querschnitt	10800 - 10800 mm ²
Säulenform	Rechteckig
Oberteil Breite	80 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
-----------------------------------	---

Ausstattung

Einstellbar	Nein
Ortsveränderlich	Nein

Kabel

Kabeleinführungsstelle	Unten
------------------------	-------

Installation, Montage

Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Bodenmontage	Ja

Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Verkehrsweiss
RAL Nummer	9016

Konfiguration

Anzahl der Seiten zur Installation	doppelseitig
------------------------------------	--------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

