



HW1M308FE

### Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 800A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
Pouvoir de coupure ultime I <sub>cu</sub> sous 400 V AC selon IEC60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service I <sub>cs</sub> sous 230 V AC selon IEC60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service I <sub>cs</sub> sous 400 V AC selon IEC60947-2	55 kA

##### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type de pôles	3P3D

##### Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	45 ms
---------------------------------	-------

##### Architecture

Type de boîtier	Montage fixe
-----------------	--------------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui