



HCS126AC

#### Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 125A CTC

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947	2 kA

###### Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Knebel

###### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 - 95 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 - 70 mm <sup>2</sup>

###### Spannung

Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8000 V

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Funktionen

Auslöseeinheit	Schalter
----------------	----------

###### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja