



HCS126AC

Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 125A CTC

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} IEC60947	2 kA

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Knebel

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 - 95 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 - 70 mm ²

Spannung

Isolationsspannung U _i	800 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktionen

Auslöser	Schalter
----------	----------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja