



VEQ1212E

Víko podlah. krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy, nerezová ocel

#### Technické vlastnosti

##### Architektura

S ochranným rámem na koberec	Ano
S prostorem pro koberec	Ano

##### Rozměry

Vestavěná hloubka	84 mm
Vestavěná šířka	244 mm
Vestavěná délka	244 mm
Délka	267 mm
Šířka	267 mm
Tloušťka prohlubně pro koberec	12 mm

##### Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	Q12
---	-----

##### Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ne

##### Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

##### Materiál

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Pozinkované

##### Kryt, dveře

Materiál krytu	Polyamid (PA)
----------------	---------------

##### Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	4 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	2,6 kN

##### Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

##### Tvar

Tvar	Čtvercový
------	-----------

##### Texty

Vývod kabelů	S kabelovým vývodem v krytu
--------------	-----------------------------

##### Materiál

Barva	Nerezová ocel
-------	---------------

##### Připojení

Počet vstupů potrubí	1
----------------------	---

##### Vybavení

Počet zásuvek SCHUKO	12
Počet vestavěných zařízení	12
Počet nosičů přístrojů	3
Počet zásuvkových boxů	3

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK08
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP30

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

**Ilustrace a výkresy**

