

Vnitřní dveře pro rozvaděč FK 2100x1000

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	2040 mm
Šířka	1045 mm
Hloubka	25 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Vnitřní dveře

Materiál

Kód RAL	7035
Barva	Světle šedá
Barva produktu	Světle šedá
Materiál	Ocel
Povrch	Lakované

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace
Stupeň krytí IP	IP65

Vybavení

Počet polí v šířce	5
Počet klíčů	1

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----