




BA64008007030B

Kabelkanal slitsad grå BA6 SI 40x80mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	44 mm
Bredd	88 mm
Längd	2000 mm
Slitsbredd/Öppningsmått	4 mm
Slitsbredd	6 mm

Utrustning

Skyddad vid leverans	Ja
----------------------	----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
----------	-----------------------

Funktioner

Är självsläckande	Ja
-------------------	----

Standarder

Flamskyddsklass enl. UL94	V0
---------------------------	----

Säkerhet

Brandklass	M1
------------	----

Material

Färg	Grå (stenfärgad)
RAL-kod	7030

Arkitektur

Flexibel	Nej
----------	-----

Konfiguration

Sidovägg	Slitsad
----------	---------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja