



LNH0025M4

Fusible NH000 gG 400V 25A indicateur combiné pattes sous tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe gG

Fusible

Taille de l'élément fusible NH000

Caractéristique du fusible gG

Tension

Type de tension d'alimentation AC

Tension assignée d'emploi Ue 400 - 400 V

Tension assignée CA 50 Hz 400 - 400 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

Conditions d'utilisation

Isolé Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 100 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 2.20 W

Dimensions

Hauteur 79 mm

Largeur 21 mm

Profondeur 51 mm

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui