




MES-UP40

Diepteprofiel D=400mm FGxxWE/XE/XF (2 stuks)

Technische eigenschappen

Materiaal

Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Materiaal	Staal

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Afmetingen

Hoogte	50 mm
Breedte	23 mm
Diepte	296 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja