



LNH0025M

**Fusible à couteaux HPC NH000 gG AC500V 25A indicateur combiné patte métallique**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Courbe gG

**Fusible**

Taille de l'élément fusible NH000

Caractéristique du fusible gG

**Tension**

Type de tension d'alimentation AC/DC

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 25 A

**Conditions d'utilisation**

Isolé Non

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné I<sub>cn</sub> sous AC selon IEC60898-1 120 kA

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 2.40 W

**Dimensions**

Hauteur 58.50 mm

Largeur 21 mm

Profondeur 79 mm

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui