



WH26186800C

kallysto.trend UP komplett: Schlüsseltaster/2p/ 1->0 /ohne Zylinder Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 25 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder
Polanzahl 2

Werkstoff

Farbe Ultraweiss
Glanzgrad Matt
Werkstoff Duroplast
Oberfläche Unbehandelt
Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 94 mm
Breite 94 mm
Tiefe 80 mm
Einbautiefe 7 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 73 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP20
Stoßfestigkeit IK IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"
Schaltart/Variante 2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
RoHS-konform Ja