

Unutrašnja vrata, FK, 1900x800 mm, siva

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	1845 mm
Širina	840 mm
Dubina	30 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Unutrašnja vrata

Materijali

RAL kod	7035
Boja	Svijetlo siva
Materijal	Željezo
Obrada	Lakirano

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Ingress Protection (IP) klasa	IP65

Oprema

Broj sekcija u širinu	4
-----------------------	---

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----