

Unutrašnja vrata, FK, 1900x600 mm, siva

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	1850 mm
Širina	650 mm
Dubina	30 mm

**Poklopac, vrata**

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Unutrašnja vrata

**Materijali**

RAL kod	7035
Boja	Svijetlo siva
Boja proizvoda	Svijetlo siva
Materijal	Željezo
Obrada	Lakirano

**Sigurnost**

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Ingress Protection (IP) klasa	IP65

**Oprema**

Broj sekcija u širinu	3
Broj tipki	1

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----