

Unutrašnja vrata, FK, 2100x600 mm, siva

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	645 mm
Širina	2040 mm
Dubina	25 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Unutrašnja vrata

Materijali

RAL kod	7035
Boja	Svijetlo siva
Boja proizvoda	Svijetlo siva
Materijal	Željezo
Obrada	Lakirano

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Ingress Protection (IP) klasa	IP65

Oprema

Broj sekcija u širinu	3
Broj tipki	1

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----