



XEV601C

Punjač witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TE IP54, 2 MID brojila, RFID

Tehničke karakteristike

Snaga

Snaga po izlazu za punjenje	22 kW
Priključeno opterećenje	44 - 44 kW

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napajanje

Broj faza za napajanje	3
------------------------	---

Električna struja

Nazivna struja	32 A
----------------	------

Povezivost

Broj izlaza za punjenje	2
-------------------------	---

Funkcije

Sa upravljanjem opterećenjem	Ne
------------------------------	----

Oprema

Broj kućnih utičnica	2
Sa osiguračem	Ne
Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka struje	Da

Veza

Vrsta priključka/utikača	Tip 2
--------------------------	-------

Dimenzije

Dimenzije	760 x 355 mm
Visina	760 mm
Širina	355 mm
Dubina	202 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na zid/NŽ
---------------	-------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP54
Otpornost na udarce IK	IK10

Napon

Nazivni napon	230 - 400 V
---------------	-------------

Materijali

Materijal	Nehrđajući čelik
-----------	------------------