



ESD225

**InstallationsSchütze 25A 2S 24V**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

|            |    |
|------------|----|
| Kontaktart | 2S |
|------------|----|

**Elektrischer Strom**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Nennstrom                  | 25 A  |
| Strombelastbarkeit bei AC3 | 8,5 A |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Spannung**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp  | 4000 V      |
| Isolationsspannung Ui         | 250 V       |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 230 V |
| Steuerspannung AC             | 24 - 24 V   |
| Steuerspannung DC             | 0 - 0 V     |

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
|--------------------|-------------|

**Gebrauch**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Gebrauchskategorie | AC-7a/AC-7b |
|--------------------|-------------|

**Einsatzbedingungen**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |
|----------------------------|-------------|

**Belastbarkeit**

|   |        |
|---|--------|
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 100000 |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 30000  |

**Leistung**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 4 W      |
| Anzugsverbrauch                       | 10,70 VA |

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 83 mm    |
| Breite | 17,85 mm |
| Tiefe  | 60 mm    |

**Anschluss**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Kontakte | 2 |
|---------------------|---|

**Ausstattung**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Anzahl Schließkontakte         | 2    |
| Anzahl Öffnerkontakte          | 0    |
| Mit Schieber für Handschaltung | Nein |

**Anschluss**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |

**Installation, Montage**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Nominales Drehmoment | 1,20 - 1,20 Nm |
|----------------------|----------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|