



B04101



**Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 08 W**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

**Corrente**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 125 A |
|-------------------|-------|

**Equipaggiamento**

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di file | 1 |
|----------------|---|

|               |    |
|---------------|----|
| Con serratura | No |
|---------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con morsettiera di neutro | No |
|---------------------------|----|

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 8 |
|------------------|---|

**Serie**

|         |        |
|---------|--------|
| Altezza | 225 mm |
|---------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 261 mm |
|-----------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Profondità | 102 mm |
|------------|--------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Larghezza di montaggio | 261 mm |
|------------------------|--------|

**Porta / coperchio**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1 |
|--------------------------------------|---|

**Serie**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profondità di installazione | 74 mm |
|-----------------------------|-------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Numero di unità in larghezza | 8 |
|------------------------------|---|

**Porta / coperchio**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | Si |
|----------------------------|----|

**Materiali**

|           |          |
|-----------|----------|
| Materiale | Plastica |
|-----------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Codice RAL | 9016 |
|------------|------|

|        |        |
|--------|--------|
| Colore | Bianco |
|--------|--------|

**Equipaggiamento**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con morsettiera di terra | No |
|--------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con piastra di montaggio | No |
|--------------------------|----|

**Materiali**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Resistente agli ultravioletti | Si |
|-------------------------------|----|

**Protezione**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Classe protezione | Isolamento classe II |
|-------------------|----------------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Resistenza agli urti IK | IK09 |
|-------------------------|------|

|   |      |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |
|---|------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Tipo di bloccaggio | Senza serratura |
|--------------------|-----------------|

|   |        |
|---|--------|
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 960 °C |
|---|--------|

**Sostenibilità**

|               |    |
|---------------|----|
| Senza alogeni | Si |
|---------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACh - SVHC free | Si |
|------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|

**Illustrazioni | Disegni**

