



FWB62N3

Feldvert.AP,univers,IP44,SKII,96PLE,2x6Reihen,HS Abstand150mm,950x550x161mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 10

Anzahl Reihen 10

Anzahl Felder 2

Mit Schloss Nein

Mit Neutraleiterklemmenblock Nein

Kapazität

Anzahl Module 96

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 950 mm

Breite 550 mm

Tiefe 165 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 1

Ausführung des Handgriffes Klappgriff mit Vorreiber

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 24

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Aufputz

Werkstoff

Werkstoff Stahl

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Nein

Mit Montageplatte Nein

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Schutzart IP IP44

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja