



14961909

Centrumbricka jordfelsbrytare, S.x/ B.x/ Q.x/ K.x, Vit

Tekniska egenskaper

Material

| | |
|--------------|----------------------|
| Färg | Vit |
| RAL-kod | 9010 |
| Ytbehandling | Matt |
| Material | Termoplast |
| Behandling | Obehandlad Lackad |

Dimensioner

| | |
|-------|-------|
| Höjd | 50 mm |
| Bredd | 50 mm |
| Djup | 32 mm |

Anslutning

| | |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

Utrustning

| | |
|-------------------------------|-----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Nej |
|-------------------------------|-----|

Tillbehör

| | |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK | IK05 |

Text

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Präglad | Centrumbricka utan märkning |
| Utförande | För skruvfästning |

Identifiering

| | |
|----------------|--------------------|
| Sammansättning | Centrum täckplatta |
|----------------|--------------------|

Lämplig för

S.x/B.x

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| Halogenfri | Ja |
| REACH-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |