



FP02TN2

Schränk, univers, IP54/I, 1550x550x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1550 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schliessungstyp	Stangenschloss
Stossfestigkeit IK	IK09

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	10
---------------	----

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----