



FP02TN2

Schrank, univers, IP54/I, 1550x550x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 1550 mm |
| Breite | 550 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------|----------------|
| Schutzart IP | IP54 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Schliessungstyp | Stangenschloss |
| Stossfestigkeit IK | IK09 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Montage auf | Wandbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Farbe | Reinweiss |
| RAL Nummer | 9010 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |

Ausstattung

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 10 |
|---------------|----|

Werkstoff

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|