



20266086

**Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.x anthrazit, samt**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	5 A
Max. Schaltstrom	10 A

**Spannung**

Nennspannung	230-230 V
--------------	-----------

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung	230 V AC
---------------------	----------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Einstellungen**

Sollwert Komforttemperatur	5 - 30 °C
----------------------------	-----------

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7016
Glanzgrad	Samt
Werkstoff	Metall Kunststoff

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	47,50 mm

**Bildschirm**

Mit Display	Nein
-------------	------

**Ausstattung**

Schalt-Temperaturdifferenz	0,50 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Raumtemperaturregler
Fühlerart	Bimetall
Mit Heizung	Ja

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Anschluss**

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

**Kompatibilität**

Art der HLK-Steuerung	Heizung Kühlung
-----------------------	--------------------

**Einsatzbedingungen**

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

**Texte**

Montageart	Ohne Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Steckklemme
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung
Aufdruck	Mit Aufdruck

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja