



WH25620704C



**kallysto.line UP komplett: 2x Typ 13/ 1x geschaltet mit Steckklemmen/ Anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit  
RAL Nummer 7024  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Duroplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 92 mm  
Breite 92 mm  
Tiefe 43.2 mm  
Anzahl Einheiten 2  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 36.2 mm  
Einbautiefe 7 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13  
Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Einbau-/Anschlussort Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckanschluss  
Federzug-Anschluss  
Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13  
Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Nein  
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja  
Mit Signallampe Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein  
Stoßfestigkeit IK IK02  
Schutzart IP IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

---

**Funktionen**

---

Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
--------------------------	------

---

**Kennzeichnung**

---

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

---

**Texte**

---

Aufdruck	Mit Aufdruck Schaltsymbol an separater Steckdose
----------	--

---

Abdeckung	Vollplatte
-----------	------------

---

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

---

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

---

Typ	Apparat Gr. I
-----	---------------

---

**Geeignet für**

---

kallysto Unterputz
--------------------

---

**Nachhaltigkeit**

---

Halogenfrei	Ja
-------------	----

---

RoHS-konform	Ja
--------------	----

---