



WH11100205A



basico: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux avec face pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Noir
Code RAL 9005
Finition Brillant
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Dimensions 46 x 58 mm
Profondeur de montage 13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm
Diamètre 46 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui