



WH20841209A

**kallysto UP-Kleinkombin.: S1(3+3) 2x bel. + Typ 13 + Front für Kombin. Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 60 x 60 mm |
| Einbautiefe                 | 12 mm      |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 40 mm      |

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Braun     |
| RAL Nummer | 8014      |
| Werkstoff  | Duroplast |
| Glanzgrad  | Matt      |

**Sicherheit**

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

**Ausstattung**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass    | Ja                    |
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein                  |

**Texte**

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |
|--------------|-------------------------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|