



UD22G1

Kit 2 mb. 1x24 M. + klemmen - h.300mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	300 mm
Breedte	500 mm
Diepte	125 mm

Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------

Materiaal

RAL-kleur	9010
Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang

Met deur	Ja
----------	----

Uitrusting

Aantal rijen	2
--------------	---

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

