



FK160

**Armadio porta cieca con piastra inserimento laterale H1900 L600 P400 FK**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza	1900 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	400 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

**Equipaggiamento**

Numero di aperture della flangia	2
----------------------------------	---

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a pavimento
Adatto per l'uso esterno	No

**Materiali**

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Metallo

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----