

Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente1600x1000x400 autom.Serie FK IP65

Características técnicas

Dimensiones

Altura	1900 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	400 mm
Grosor de la pared lateral	1,20 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP65
Clase de protección	Clase de aislamiento I
Tipo de cerradura	Cerradura con llave
Resistencia al impacto IK	IK10

Equipo

Número de aberturas de la placa de brida	2
--	---

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en suelo
Adecuado para uso en exteriores	No

Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Metal

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----