

Armadio porta cieca con piastra inserimento laterale H1600 L1000 P400 FK

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza              | 1900 mm |
| Larghezza            | 600 mm  |
| Profondità           | 400 mm  |
| Spessore dei fianchi | 1,20 mm |

**Protezione**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP65                |
| Classe protezione                       | Isolamento classe I |
| Tipo di bloccaggio                      | Serratura a chiave  |
| Resistenza agli urti IK                 | IK10                |

**Equipaggiamento**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero di aperture della flangia | 2 |
|----------------------------------|---|

**Installazione, montaggio**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Montaggio su             | Montaggio a pavimento |
| Adatto per l'uso esterno | No                    |

**Materiali**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Colore      | Grigio chiaro        |
| Codice RAL  | 7035                 |
| Trattamento | Verniciato a polvere |
| Materiale   | Metallo              |

**Porta / coperchio**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | No |
|----------------------------|----|

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|