

Armadio porta cieca con piastra inserimento laterale H1600 L1000 P400 FK

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	1900 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	400 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	2
----------------------------------	---

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a pavimento
Adatto per l'uso esterno	No

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Metallo

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----