

Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente 1600x800x400 autom.Serie FK IP65

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	1600 mm
Anchura	800 mm
Profundidad	400 mm
Grosor de la pared lateral	1,20 mm

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP65
Clase de protección	Clase de aislamiento I
Tipo de cerradura	Cerradura con llave
Resistencia al impacto IK	IK10

**Equipo**

Número de aberturas de la placa de brida	2
--	---

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje en suelo
Adecuado para uso en exteriores	No

**Materiales**

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Metal

**Tapa, puerta**

La puerta/cubierta es transparente	No
Tipo de puerta de armario	Puerta simple

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS	Sí
---------------	----