

Armadio porta cieca con piastra inserimento laterale H1900 L800 P400 FK

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	1600 mm
Larghezza	800 mm
Profondità	400 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	2
----------------------------------	---

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a pavimento
Adatto per l'uso esterno	No

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Metallo

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----