

Armadio porta cieca con piastra inserimento laterale H1900 L800 P400 FK

Caratteristiche tecniche

Serie

| | |
|----------------------|---------|
| Altezza | 1600 mm |
| Larghezza | 800 mm |
| Profondità | 400 mm |
| Spessore dei fianchi | 1,20 mm |

Protezione

| | |
|---|---------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP65 |
| Classe protezione | Isolamento classe I |
| Tipo di bloccaggio | Serratura a chiave |
| Resistenza agli urti IK | IK10 |

Equipaggiamento

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero di aperture della flangia | 2 |
|----------------------------------|---|

Installazione, montaggio

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Montaggio su | Montaggio a pavimento |
| Adatto per l'uso esterno | No |

Materiali

| | |
|-------------|----------------------|
| Colore | Grigio chiaro |
| Codice RAL | 7035 |
| Trattamento | Verniciato a polvere |
| Materiale | Metallo |

Porta / coperchio

| | |
|----------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | No |
|----------------------------|----|

Sostenibilità

| | |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|