




10537006

Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.1, antracit mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	3
-------------	---

Materijali

Boja	Antracit
RAL kod	7021
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno Lakirano

Dimenzije

Visina	82 mm
Širina	230,50 mm
Dubina	41,50 mm
Ugrađena dubina	36 mm

Oprema

Sa ulazom za kabal	Da
--------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
Montiranje na	Montaža u zid/PŽ

Pribor

Sa poklopcem okvira	Ne
---------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Način instalacije	Za montažu na zapaljivu površinu Za horizontalnu montažu
-------------------	---

Pogodno za

Berker K.x
Berker K.1

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----