



10537009

Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.1, polarna bijela sjajna

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 3 |
|-------------|---|

##### Materijali

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Boja            | Polarna bijela |
| RAL kod         | 9010           |
| Obrada površine | Sjajno         |
| Materijal       | Termoplastika  |
| Obrada          | Neobrađeno     |

##### Dimenzije

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Visina          | 82 mm     |
| Širina          | 230,50 mm |
| Dubina          | 41,50 mm  |
| Ugrađena dubina | 36 mm     |

##### Oprema

|                    |    |
|--------------------|----|
| Sa ulazom za kabal | Da |
|--------------------|----|

##### Instalacija, montaža

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno |
| Montiranje na               | Montaža u zid/PŽ       |

##### Pribor

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa poklopcem okvira | Ne |
|---------------------|----|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

##### Tekst

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Način instalacije | Za montažu na zapaljivu površinu<br>Za horizontalnu montažu |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|

##### Pogodno za

|            |  |
|------------|--|
| Berker K.x |  |
| Berker K.1 |  |

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|