



LFF6006069011

Završni element, bezhalogeni, LF/LFF 30/40/60x60mm, crna

Tehničke karakteristike

Dimenzije

| | |
|--------|-------|
| Visina | 60 mm |
| Širina | 57 mm |

Materijali

| | |
|-----------|---------------|
| Materijal | PC-ABS |
| Obrada | Neobrađeno |
| Boja | Grafitna crna |
| RAL kod | 9011 |

Sigurnost

| | |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
|------------------------|------|

Uvjeti korištenja

| | |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |
|-------------------|------------|

Oprema

| | |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|

Konfiguracija

| | |
|-------------|----|
| Preklapanje | Da |
|-------------|----|

Povezivost

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Vrsta montaže | Vijčani spoj Montaža na kopčanje |
|---------------|-------------------------------------|

Pogodno za

| | |
|----------|--|
| LF 40x60 | |
|----------|--|

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Bez halogena | Da |
| REACH-bez SVHC | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |