




UDB2120170

**Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 120-170 mm**

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Longueur                     | 428 mm       |
| Hauteur minimale de la chape | 120 mm       |
| Plage de nivellement         | 120 - 170 mm |
| Taille nominale              | 240 mm       |

#### Conditions d'utilisation

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Charge verticale appliquée sur une petite surface | 1,5 kN |
|---------------------------------------------------|--------|

#### Équipement

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Convient pour la pose de joints d'étanchéité | No  |
| Avec plaque de fond                          | Oui |
| Insertion du couvercle de montage            | Oui |

#### Matières

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Matériau de la paroi latérale | PVC |
|-------------------------------|-----|

#### Plastron, porte

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Type de couvercle | Store |
|-------------------|-------|

#### Fonctions

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | Oui |
| Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape               | No  |
| Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape                 | Oui |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

### Illustrations | dessins

