



41666089

Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 5-15 R, Q.x, bílá sametová

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí 125 V

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 15 A

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Sametový

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

##### Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěná hloubka 19 mm

##### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

##### Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby

##### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky NEMA

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

##### Příslušenství

Popisové pole Ne

##### Kapacita

Počet modulů 1

##### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

##### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

##### Identifikace

S potiskem Ne

##### Texty

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení Se šroubovými svorkami

---

**Vhodné pro**

Q.x

---

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano

---