



41666084

**Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R Q.x alu samt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	15 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	125 V
Nennspannung	125 - 125 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Samt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Einbautiefe	19 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	NEMA
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

Q.x
-----

# Produktdatenblatt

## 41666084

---

Nachhaltigkeit	
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja