



41666084

**Q.x** Gniazdo z uz. standard USA/KANADA NEMA 5-15 R, alu aks, lak

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 125 V

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 15 A

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Lakierowany

##### Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Zakres głębokości wbudowania 19 mm

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

##### Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe  
Mocowanie za pomocą pazurów

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo NEMA

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

##### Pojemność

Liczba modułów 1

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

##### Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

##### Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

##### Dodatkowe informacje

Oslona Oslona centralna

Ochrona Bez zwiększonej ochrony styków

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

---

**Odpowiednie do**

Q.x

---

**Zrównoważony rozwój**

---

Zgodny z REACH – bez SVHC

Tak

Zgodność z RoHS

Tak

---