



41666084

Utičnica sa zaštitnim kont.USA/CANADA NEMA 5-20 R, na vijak, Q.1/Q.3, alu pliš

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	15 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	125 V
---------------	-------

Nazivni napon	125 - 125 V
---------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Aluminij
------	----------

RAL kod	9006
---------	------

Obrada površine	Baršunasto/pliš
-----------------	-----------------

Materijal	Termoplastika
-----------	---------------

Obrada	Lakirano
--------	----------

Dimenzije

Visina	71 mm
--------	-------

Širina	71 mm
--------	-------

Ugrađena dubina	19 mm
-----------------	-------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama
---------------	------------------------------------

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	NEMA
--------------------------------------	------

Rotirani centralni umetak	Ne
---------------------------	----

Sa zglobnim poklopcem	Ne
-----------------------	----

Sa signalnom lampom	Ne
---------------------	----

Sa bravom	Ne
-----------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
-----------------------------------	----

Otpornost na udarce IK	IK02
------------------------	------

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
--------	--------------------

Poklopac	Poklopac centralne ploče
----------	--------------------------

Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
---------	------------------------------------

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
------------	-------------------------

Pogodno za

Berker Q.x	
------------	--

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da