



41666084

Розетка USA/CANADA NEMA 5-15 R, 15A/125В, алюміній, Q.x

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	125 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	15 A
-------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Алюміній
Код RAL	9006
Обробка поверхні	Оксамитовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Покриті лаком

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Вбудована глибина	19 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	NEMA
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

З посиленим захистом від контакту	Ні
Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	З гвинтовими клеммами

Сумісний із

Q.x

Sustainability

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так
