



41666084

Розетка USA/CANADA NEMA 5-15 R, 15A/125В, алюміній, Q.x

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	15 A
-------------------	------

Напруга

Номинальна напруга	125 V
--------------------	-------

Номинальна напруга	125 - 125 V
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	9006
---------	------

Розміри

Висота	71 mm
--------	-------

Ширина	71 mm
--------	-------

Вбудована глибина	19 mm
-------------------	-------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK02
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Сумісний із

Berker Q.x	
------------	--

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----