



41666086

Q.x - tomada NEMA 5-15 R, antracite

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	125 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Corrente nominal	15 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Aveludado
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Número de unidades	1
Profundidade da montagem	19 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	NEMA
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Texto

Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Adequado para

Q.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim