



BRP651704H9016

Unutrašnji ugao, BRP/BRHP/BRAP, 65x170 mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

| | |
|--------|--------|
| Visina | 65 mm |
| Širina | 170 mm |

Pribor

| | |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |
|---------------|-----------------------|

Konfiguracija

| | |
|-------------|----|
| Preklapanje | Da |
|-------------|----|

Postavke

| | |
|--------------|---------|
| Ugaoni domet | 85 - 95 |
|--------------|---------|

Instalacija, montaža

| | |
|--------------------|----|
| Perforacija osnove | Ne |
|--------------------|----|

Materijali

| | |
|-----------|-----------------|
| Materijal | PC-ABS |
| Obrada | Lakirano |
| Boja | Prometna bijela |
| RAL kod | 9016 |

Sigurnost

| | |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
|------------------------|------|

Oprema

| | |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|

Pogodno za

BRAP 65x170 / BRP 65x170

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Bez halogena | Da |
| REACH-bez SVHC | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |

Ilustracije / crteži

