

Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente 1400x600x400 autom. Serie FK IP65

**Características técnicas**

**Dimensiones**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Altura                     | 1400 mm |
| Anchura                    | 600 mm  |
| Profundidad                | 400 mm  |
| Grosor de la pared lateral | 1,20 mm |

**Seguridad**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Índice de protección IP   | IP65                   |
| Clase de protección       | Clase de aislamiento I |
| Tipo de cerradura         | Cerradura con llave    |
| Resistencia al impacto IK | IK10                   |

**Equipo**

|  |   |
|--|---|
| Número de aberturas de la placa de brida | 2 |
|--|---|

**Instalación, montaje**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Montaje en                      | Montaje en suelo |
| Adecuado para uso en exteriores | No               |

**Materiales**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Colour      | Gris claro                 |
| Código RAL  | 7035                       |
| Tratamiento | Con revestimiento en polvo |
| Material    | Metal                      |

**Cubierta, puerta**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | No |
|------------------------------------|----|