



FK130

Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x1000x400

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	2100 mm
Šířka	1000 mm
Hloubka	400 mm
Tloušťka bočnice	1,20 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP65
Třída izolace	Třída izolace
Typ uzamčení	Zámek na klíč
Mechanická odolnost IK	IK10

Vybavení

Počet otvorů v desce příruby	2
------------------------------	---

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na podlahu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Kov

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----